

Xtract Drying Wax Essential - Xtract cera idrorepellente essential

Normativa


Modalità di utilizzo

Specifiche del prodotto

• Peso specifico: **0,92-0,94**

• Colore: 

• pH: 

• Asciugatura: 

• Imballaggio:



Prodotto progettato per:

Cada Doy Pack va diluito con acqua osmotizzata. Xtract Drying Wax Essential contiene 1 l di prodotto da diluire in 9 l di acqua osmotizzata (1). ISTOBAL raccomanda l'uso del dispositivo "Extract Mixing System", programmato automaticamente per ottenere una buona omogeneizzazione del prodotto. Grazie a questo impianto, è possibile alimentare con prodotti chimici sia i centri di lavaggio che i portali e i tunnel di lavaggio, con un solo dispositivo nella sala tecnica. L'utente deve aprire il tappo del Doy Pack, versare il contenuto nel "Xtract Mixing System" e seguire le istruzioni del manuale d'uso dell'impianto (2).

(1) Mescolare il prodotto con acqua che non sia acqua osmotizzata in quanto altera la qualità della miscela e quindi la qualità del lavaggio.

(2) Si raccomanda di consultare il manuale d'uso del sistema di miscelazione Xtract per ulteriori informazioni.

Sistema di dosaggio	Xtract Mixing System XMS
Miscela	1 l di prodotto + 9 l di acqua
Dosaggio raccomandato	20 ml/min.

Descrizione del prodotto

È una cera di asciugatura ad alta concentrazione. Forma uno strato sottile idrorepellente che garantisce un'asciugatura di qualità. Prodotto adatto al lavaggio automatico e ad alta pressione.

Stoccaggio

Conservare ben chiuso ed evitare l'esposizione a raggi UV e a temperature estreme. Per maggiori informazioni, leggere la scheda dati di sicurezza.