

Xtract Drying Wax Essential - Xtract Cera Hidrofugante Essential

Normativa

Modo de empleo

Especificaciones del producto

• Peso específico: **0,92-0,94**

• Color:

• pH:

• Secado:

• Embalaje:



Producto diseñado para:

Cada Doy Pack se debe diluir con agua osmotizada. El Xtract Drying Wax Essential contiene 1 L de producto que se ha de diluir en 9 L de agua osmotizada (1). ISTOBAL recomienda la utilización del dispositivo 'Xtract Mixing System' programado de forma automática para conseguir una buena homogeneización del producto. Gracias a este equipo, se puede alimentar producto químico tanto a los centros lavado como a los puentes y trenes de lavado, teniendo un único dispositivo en sala técnica. El usuario debe abrir el tapón del envase Doy Pack, verter el contenido en el dispositivo 'Xtract Mixing System' y seguir las instrucciones de la guía de uso del equipo (2).

(1) Mezclar el producto con agua que no sea osmotizada, alterará la calidad de la mezcla y por lo tanto la calidad del lavado.

(2) Se recomienda consultar la guía de uso del Xtract Mixing System para más información.

Sistema de dosificación	Xtract Mixing System XMS
Mezcla	1 L de producto + 9 L de agua
Dosificación recomendada	20 mL/min

Descripción del producto

Se trata de una cera de secado de alta concentración, que gracias a la formación de una fina capa repelente del agua facilita un secado de calidad. Producto apto tanto para el lavado automático como para el lavado a alta presión.

Almacenamiento

Mantener bien cerrados y evitar la exposición a rayos UV y a temperaturas extremas. Para más información recomendamos leer la ficha de seguridad.